



Súprava skrutkovacích hrotov BiTorsion 12-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675772
GTIN	4013288179869
Trieda položky	63H

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675520 1 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675540 1 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675550 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Označenie výrobcu	Bit-Check 12 BiTorsion 1
Počet dielov	12
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675540 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX30	675550 TX30
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675520 3/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675540 3/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675520 2/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675540 2/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Stopka s magnetom / rýchlo-spojka Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K