



## Súprava skrutkovacích hrotov 10-dielna súprava, s torznou zónou, Typ: KPS



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675701 KPS
GTIN	4013288095695
Trieda položky	63H

### Popis

#### Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadel' spojky.

#### Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 1 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675220 1 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

### Technický opis

Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Označenie výrobcu	Bit-Check 10 Universal 3
Počet dielov	10

Druh produktu

Bitový nástroj

**Príslušenstvo**

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šest'hran 6,3K	675020 6,3K
---	-------------

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675220 1/25
--	-------------

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675220 2/25
--	-------------

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675220 3/25
--	-------------

Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25
---	-------------

Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675200 3/25
---	-------------

Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675200 2/25
---	-------------