



## Súprava skrutkových hrotov BiTorsion 61-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675950
GTIN	4013288179937
Trieda položky	63H

### Popis

#### Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

#### Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3 na skrutky Phillips: Č. 675510 1 ks Vel. 1/25; 2 ks Vel. 2/25; 1 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3 na skrutky Phillips: Č. 675520 2 ks Vel. 1/25; 8 ks Vel. 2/25; 1 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3 na Pozidriv: Č. 675530 1 ks Vel. 1/25; 2 ks Vel. 2/25; 1 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3 na Pozidriv: 2 ks Vel. 1; 8 ks Vel. 2; 1 ks Vel. 3

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 3 ks Vel. 2,5; 3 ks Vel. 3,0; 3 ks Vel. 4,0; 2 ks Vel. 5,0

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3 na vnútorné Torx®: Č. 675550 3 ks Vel. TX10; 2 ks Vel. TX15; 4 ks Vel. TX20;

4 ks Vel. TX25; 2 ks Vel. TX30; 1 ks Vel. TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3 na drážku: 1 ks Vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

### Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Označenie výrobcu	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Dĺžka bitu	25 mm
Počet dielov	61
Farebné kódovanie	áno
Druh produktu	Bitový nástroj

## Príslušenstvo

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion, potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675530 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675510 2/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675520 2/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion, potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675530 2/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion, potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675530 3/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675510 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX30	675550 TX30
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX40	675550 TX40

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion potiahnutý  
diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25

675510 1/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx®  
TX10

675550 TX10

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť  
krížovej drážky / celková dĺžka 3/25

675520 3/25

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť  
krížovej drážky / celková dĺžka 1/25

675520 1/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx®  
TX25

675550 TX25