

**Garant****CNC prepravný vozík s PU kolieskami, Úžitková šírka: 452mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970041 452
GTIN	4062406162696
Trieda položky	91L

**Popis****Prevedenie:**

Podvozok a nadstavba z ocelového plechu s bočnými stenami v rastri po 25 mm na montáž nosných líšt a nosičov náradia. 2 pevné a 2 otočné (s aretáciou) kolieska na guľôčkovými ložiskách (každé s priemerom Ø 160 mm) a 4 posuvné rukoväti zabezpečujú všestrannú a bezpečnú manipuláciu v priestore dielne. Vrátane odkladacieho priestoru z ocelového plechu (D × Š × V 150 × 452 × 30 mm).

**Rozsah balenia:**

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, s posuvnou rukoväťou a PU kolieskami.

**Povrchová úprava farby:**

Podvozky a bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

**Technický opis**

Šírka	500 mm
Ø kolesa	160 mm

Materiál Koleso	PU
Hĺbka	800 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška	1200 mm
Počet nosných koľajníc (na stranu)	2
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Šírka ložnej plochy	500 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková šírka	452 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Počet držiakov náradia (na stranu)	4
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravný vozík

## Príslušenstvo

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK40	970125 SK40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C4	970125 C4
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK40	970125 HSK40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK50	970125 HSK50
Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov Šírka 452	970110 452
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK100	970125 HSK100
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C6	970125 C6

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK80	970125 HSK80
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK63	970125 HSK63
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C5	970125 C5
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK50	970125 SK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky 0	970125 0
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI20	970125 VDI20
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK30	970125 SK30
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C8	970125 C8
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI40	970125 VDI40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI30	970125 VDI30