

**Garant****CNC prepravný vozík s celogumenými kolieskami, Úžitková šírka: 452mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	970046 452
GTIN	4062406163112
Trieda položky	91L

## Popis

### Prevedenie:

Podvozok a nadstavba z oceleového plechu s bočnými stenami v rastri po 25 mm na montáž nosných líšt a nosičov náradia. 2 pevné a 2 otočné (s aretáciou) kolieska na guľôčkovými ložiskách (každé s priemerom Ø 160 mm) a 4 posuvné rukoväti zabezpečujú všestrannú a bezpečnú manipuláciu v priestore dielne. Vrátane odkladacieho priestoru z oceleového plechu (D × Š × V 150 × 452 × 30 mm).

### Rozsah balenia:

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, posuvnou rukoväťou a celogumovými kolieskami.

### Povrchová úprava farby:

Podvozky a bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

### Upozornenie:

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

## Technický opis

Počet nosných koľajníc (na stranu)	2
Šírka ložnej plochy	500 mm

Výška	1200 mm
Úžitková šírka	452 mm
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Hĺbka	800 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet držiakov náradia (na stranu)	4
Maximálna nosnosť	400 kg
Ø kolesa	160 mm
Materiál Koleso	celogumové
Šírka	500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravňý vozík

## Príslušenstvo

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK100	970125 HSK100
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI30	970125 VDI30
Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov Šírka 452	970110 452
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK50	970125 HSK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C5	970125 C5
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK63	970125 HSK63
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C8	970125 C8

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK40	970125 SK40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK30	970125 SK30
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK50	970125 SK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK40	970125 HSK40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK80	970125 HSK80
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI20	970125 VDI20
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky 0	970125 0
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI40	970125 VDI40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C6	970125 C6
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C4	970125 C4