

Garant**Prepravný vozík s PU kolieskami, Využitelná šírka mm / model: 452/A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Trieda položky	91L

Popis**Prevedenie:**

Stabilná kostra s 2 pevnými a 2 (uzamykateľnými) otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (Ø 160 mm). Nosník sa priskrutkuje ku kostre a posuvnej rukoväti podľa tvarového spojenia. Bočné steny perforované v 25 mm rastru na inštaláciu nosnej lišty a držiaka náradia.

Rozsah balenia:

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, s posuvnou rukoväťou a PU kolieskami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

Technický opis

Výška	925 mm
Počet držiakov náradia (1 úroveň)	5

Ø kolesa	160 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka ložnej plochy	500 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	PU
Úžitková šírka	452 mm
Model	A
Hĺbka	800 mm
Počet nosných koľajníc (1 úroveň)	3
Šírka	500 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravný vozík

Príslušenstvo

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK100	970125 HSK100
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK50	970125 HSK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK40	970125 SK40
Odkladacia plocha s vekom pre systémový prepravný vozík Šírka 452	970175 452
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI20	970125 VDI20
Odkladacia plocha pre systémový prepravný vozík Šírka 452	970170 452

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C4	970125 C4
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI30	970125 VDI30
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky 0	970125 0
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C6	970125 C6
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK80	970125 HSK80
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK40	970125 HSK40
Závesná lišta pre nosiče nástrojov UNIT Šírka 452	970110 452
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI40	970125 VDI40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C5	970125 C5
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C8	970125 C8
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK50	970125 SK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK30	970125 SK30
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK63	970125 HSK63