

Garant GRIDLINE

**Kontajner ESD 16G so zásuvkami pojazdný, 12×20G, Výška pláštá mm/počet zásuviek: 500/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. S dvoma pevnými a dvoma otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska s brzdou na koliesko a otočný veniec) Ø 125 mm s oderuvzdornými, **vodivými kolieskami**. Zásuvky s **odblokováním jednotlivých zásuviek jednou rukou** zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy.

**Použitie:**

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice č. 972010 – 972015 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150 – 972185.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100; 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

**Technický opis**

Výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
ComfortClose	nie
so zvýšeným okrajom	áno
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou	2
Počet zásuviek	4
Hmotnosť	54 kg
Maximálna nosnosť	250 kg
Úžitková výška	425 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Hĺbka	650 mm
Šírka	400 mm
Prevedenie	so zásuvkami
Prevedenie	pojazdný
Úžitková výška pre zásuvky	425 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Montážny vozík

## Príslušenstvo

Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním Výška čela zásuvky 100	972036 100
Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním Výška čela zásuvky 50	972036 50
Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním Výška čela zásuvky 75	972036 75
Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním Výška čela zásuvky 200	972036 200
Kontajner ESD 16G na individuálne osadenie zásuvkamipojazdny Výška puzdra 500	972032 500
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21