

Garant**Sada kombinovaných kľúčov, Počet kľúčov: 23****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613610 23
GTIN	4062406220617
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očková strana s profilom **HT-Drive**.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

1 ockoplochý kľúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Upozornenie:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.

Výhoda:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Druh produktu	Skrutkový kľúč
---------------	----------------

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613600 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613600 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613600 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613600 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613600 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613600 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 32	613600 32
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613600 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613600 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 34	613600 34
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613600 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613600 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613600 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 30	613500 30
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 30	613600 30
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 27	613600 27
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613600 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613600 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613600 6