


**Sada ryhovacích tvárniacich nástrojov, Veľkosť stopky: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290025 20
GTIN	4030741656859
Trieda položky	29H

Popis**Obsah:**

po 1 ks rádlovacieho tvárniaceho nástroja c. 290000 a c. 290010: Veľ. 20

po 3 ks rádlovacie koliesko c. 290161: Veľ. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

1 ks rádlovacie koliesko C. 290176 a C. 290181: Veľ. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Technický opis

Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×AA
pre profil ryhovača	RBL 1×BR
pre profil ryhovača	RBR 1×BL
pre profil ryhovača	RGV30° 1×GE30°
pre profil ryhovača	RGE30° 1×GV30°
pre profil ryhovača	RAA 2×AA
pre profil ryhovača	RBL 2×BR
pre profil ryhovača	RBR 2×BL

pre profil ryhovača	RGE30° BL/BR30°
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/0,8	290181 20X8/0,8
Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny Veľkosť stopky 20	290010 20
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,0	290176 20X8/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,6	290161 20X8/1,6
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,5	290176 20X8/1,5
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,6	290176 20X8/1,6
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,0	290161 20X8/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,6	290181 20X8/1,6
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,0	290181 20X8/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/0,8	290176 20X8/0,8
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,5	290181 20X8/1,5
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/1,5	290161 20X8/1,5
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 20X8/0,8	290161 20X8/0,8