

Garant

Kufor na náradie s miskou na dne a tabuľami na náradie pojazdný



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 692815 |
| GTIN | 4045197806215 |
| Trieda položky | 61G |

Popis

Prevedenie:

Obaly kufra z polykarbonátu vyrobený procesom vstrekaného odlievania. Výhody polykarbonátu sú jeho vysoká odolnosť, pevnosť, neohybnosť a tvrdosť v širokom teplotnom rozsahu. Hliníkový rám s plastovými protinárzovými rohmi, integrovaný číselný zámok a aretácia veka kufra.

Vnútročné vybavenie pre vnútorný rozmer s výškou 150 mm:

1 miska na dne vrátane krycej dosky s 12 dvojitémi pružnými príchytkami. 2 priečky, 6 deliacich stien a 10 vkladacích boxov v miske na dne. 1 nástrojová tabuľa s 9 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje na prednej a zadnej strane. S pojazdnou jednotkou, 4-násobnou teleskopickou rukoväťou a kolesami uloženými na guľôčkových ložiskách.

Technický opis

| | |
|------------------------|--------|
| Vnútročný rozmer dĺžka | 435 mm |
| Hmotnosť | 6,7 kg |
| Vnútročný rozmer šírka | 275 mm |

Technický list

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vnútorý rozmer výška | 150 mm |
| Materiál | PC |
| Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky |
| Spôsob uskladnenia náradia | Držiak |
| Kufor zaťažiteľnosť | 35 kg |
| Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu |
| Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------|
| Sada organizérov pre 1/2 misky na dno (2 priečne delenia, 6 deliacich mostíkov) | 692850 |
| Sada nasadzovacích boxov pre 1/2 misky na dno (10 boxov v 4 veľkostiach) | 692855 |
| Nástrojová tabuľa so 6 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje | 692847 |
| Sada organizérov pre celú misku na dno (3 priečne delenia, 12 deliacich mostíkov) | 692852 |
| Ochranná rohož | 692800 |
| Nástrojová tabuľa so 9 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje | 692845 |
| Kufříkový popruh s číselným zámkom TSA (140×5 cm) | 692860 |