

Garant

Kufor na náradie s miskou na dne a tabuľami na náradie s odoberateľnou pojazdnou jednotkou



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	692835
GTIN	4045197806239
Trieda položky	61G

Popis

Prevedenie:

Obaly kufra z polykarbonátu vyrobený procesom vstrekovaneho odlievania. Výhody polykarbonátu sú jeho vysoká odolnosť, pevnosť, neohybnosť a tvrdosť v širokom teplotnom rozsahu. Hliníkový rám s plastovými protinárzovými rohmi, integrovaný číselný zámok a aretácia veka kufra.

Vnútorné vybavenie pre vnútorný rozmer s výškou 185 mm:

1 miska na dne vrátane krycej dosky s 12 dvojitémi pružnými príchytkami. 2 priečky, 6 deliacich stien a 10 vkladacích boxov v miske na dne. 1 nástrojová tabuľa s 9 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje na prednej a zadnej strane. 1 nástrojová tabuľa so 6 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje na prednej a zadnej strane.

S **odoberateľnou pojazdou jednotkou**, 4-násobnou teleskopickou rukoväťou a kolesami uloženými na guľôčkových ložiskách. Sklopná pojazdna jednotka s 3 doplnkovými odkladacími priehradkami.

Technický opis

Technický list

Hmotnosť	8,3 kg
Vnútorý rozmer šírka	275 mm
Vnútorý rozmer výška	185 mm
Vnútorý rozmer dĺžka	435 mm
Materiál	PC
Spôsob uskladnenia náradia	vkladacie priehradky
Spôsob uskladnenia náradia	Držiak
Kufor zaťažiteľnosť	35 kg
Vlastnosti kufra	vhodné pre leteckú prepravu
Druh produktu	Prepravný systém pre nástroje

Príslušenstvo

Sada organizérov pre 1/2 misky na dno (2 priečne delenia, 6 deliacich mostíkov)	692850
Nástrojová tabuľa so 6 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje	692847
Ochranná rohož	692800
Kufríkový popruh s číselným zámkom TSA (140×5 cm)	692860
Nástrojová tabuľa so 9 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje	692845
Sada nasadzovacích boxov pre 1/2 misky na dno (10 boxov v 4 veľkostiach)	692855
Sada organizérov pre celú misku na dno (3 priečne delenia, 12 deliacich mostíkov)	692852