

PRYOR

Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085430 10
GTIN	5022044005181
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobnú priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Výška písma	10 mm
Celková dĺžka	89 mm

Hrúbka stopky	14,3
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/T	085431 10/T
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/V	085431 10/V
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/L	085431 10/L
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/S	085431 10/S
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/R	085431 10/R
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/Z	085431 10/Z
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/U	085431 10/U
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/I	085431 10/I
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/B	085431 10/B
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/W	085431 10/W
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/N	085431 10/N
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/X	085431 10/X
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/G	085431 10/G
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/F	085431 10/F

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/J	085431 10/J
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/O	085431 10/O
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/P	085431 10/P
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/E	085431 10/E
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/D	085431 10/D
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/H	085431 10/H
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/A	085431 10/A
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/Y	085431 10/Y
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/M	085431 10/M
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/C	085431 10/C
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/&	085431 10/&
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/Q	085431 10/Q
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 10/K	085431 10/K