



Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 63-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630021
GTIN	4018754261130
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/maticami so závitom M2 – M20.

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M18.

Pre vonkajšie Torx® so závitom M3 – M14. Na vnútorné Torx® so závitom M2,5 – M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631000 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2" nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks č. 642200 veľ. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4" nástrčné hlavice na Torx®: 5 ks č. 631500 veľ. E4; E5; E6; E7; E8

1/2" nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks č. 642700 veľ. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4" nástavce skrutkovača 6-hranné: 3 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5

1/2" nástavce skrutkovača 6-hranné: 5 ks č. 643200 veľ. 6; 8; 10; 12; 14

1/4" nástavce skrutkovača na Torx®: 6 ks č. 631801 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

1/2" nástavce skrutkovača na Torx®: 7 ks č. 643650 veľ. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/4" priečna rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116

1/2" priečna rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

1/4" nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150

1/4" predĺženia: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150

1/2" predĺženia: 2 ks č. 641000 veľ. 130; 255

1/4" kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

1/2" kardanový klb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

1/4" račna: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

1/2" račna: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet dielov	63
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-30 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-14 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	481 mm
Šírka	288 mm
Výška	82 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Račna prepínateľná, 1/4 palca Typ 1/4	632000 1/4
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
Zástrčná hlavice, 1/4 palca pro Torx®krátka Profil Torx® TX8	631801 TX8
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E18	642700 E18

Račna prepínateľná, 1/2 palca Typ 1/2	640100 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643200 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 3	631700 3
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX27	643650 TX27
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX55	643650 TX55
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX20	631801 TX20
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E24	642700 E24
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX45	643650 TX45
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643200 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643200 12
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E20	642700 E20
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633000 116
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX10	631801 TX10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643200 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17

Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX9	631801 TX9
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 14	643200 14
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX25	631801 TX25
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX30	643650 TX30
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX15	631801 TX15
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 4	631700 4
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E10	642700 E10
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 5	631700 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E12	642700 E12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E14	642700 E14
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX40	643650 TX40
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX60	643650 TX60
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632800 150

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX50	643650 TX50
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E16	642700 E16
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50