



Sada bitov Universal 30-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675791
GTIN	4013288191595
Trieda položky	63H

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadel' spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675380 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Veľ. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: podobne Č. 675550 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks veľ. 1,0×5,5

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K

Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Označenie výrobcu	Bit-Check 30 Universal 1
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónoutvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675380 2/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 8	675240 8
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675240 3
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675520 1/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónoutvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675380 3/25
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675200 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX10	675350 TX10

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX30

675350 TX30

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25

675380 1/25

Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25

675200 2/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX15

675350 TX15