



Sada bitov s ovládacím nástrojom a 6-hranným uhlovým kľúčom 52-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675990
GTIN	4013288179968
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3. Vrátane 6-hranného uhlového kľúča s guľovou hlavou vo veľkostiach 1,5 – 8,0 mm.

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie**.

Dodávka v textilnom skladacom púzdre so suchým zipsom.

Výhoda:

Jednoduché rozlišovanie bitov pomocou farebného a číselného značenia.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675520 2 ks Veľ. 1/25; 4 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 2 ks Veľ. 1; 4 ks Veľ. 2; 2 ks Veľ. 3

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675550 2 ks Veľ. TX10; 2 ks Veľ. TX15; 3 ks Veľ. TX20; 2 ks Veľ. TX25; 2 ks Veľ. TX30; 1 ks Veľ. TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Veľ. 0,8x5,5; 1,0x5,5

Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na Phillips: 2 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3

Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na Pozidriv: 2 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3

Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 4; 5; 6

Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na vnútorné Torx®: 1 ks Veľ. TX25; TX30; TX40

Uhlový skrutkovač s guľôčkovou hlavou Hex-Plus na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Rukoväť skrutkovača: 1 ks

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K

Technický opis

Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt 100
Počet dielov	52
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača s rýchlovýmenným uchopením
kompatibilné so strojom	áno
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675520 2/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675520 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX30	675550 TX30
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesthran 6,3K	675020 6,3K
Bit IMPAKTOR pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky 3	674122 3

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx®
TX25

675550 TX25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx®
TX40

675550 TX40

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť
krížovej drážky / celková dĺžka 1/25

675520 1/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx®
TX20

675550 TX20