

Súprava pre jemnú montáž ESD, Počet nástrojov: 9**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	973225 9
GTIN	2050002041974
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973225: 1 ks
Skrutkovač na elektroniku WERA ESD pre drážky č. 669900 veľ. 1,8; 2,5: 1 ks
WERA ESD Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips Č. 669905 Veľ. 00; 0; 1: 1 ks
ESD Bočná rezačka na elektroniku s hrotom Č. 726437 Veľ. 115: 1 ks
ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726660 Veľ. 125: 1 ks
ESD Špicaté kliešte na elektroniku Č. 727196 Veľ. 115: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta hrot Č. 727520 Veľ. AMB: 1 ks

Technický opis

Šírka	250 mm
Počet nástrojov	9
Hĺbka	300 mm
Hĺbka v G	12

Šírka v G	10
Prevedenie	so súpravou náradia
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×12
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny, pre súpravy náradiaESD Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 973225	973200 973225
Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál AMB	727520 AMB
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku leštené, špicatá hlava Celková dĺžka 115	726437 115
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 0	669905 0
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 1	669905 1
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka čepele b 1,8	669900 1,8
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 115	727196 115
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka čepele b 2,5	669900 2,5
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, nevodivé rukoväte Celková dĺžka 125	726660 125
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 00	669905 00