



Zmršťovací prístroj ISG-1000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	354400
GTIN	2050001790606
Trieda položky	35B

Popis

Prevedenie:

Jednoduchá manipulácia. Malý ľahký zmršťovací prístroj, použiteľný na rôznych miestach. Maximálna upínacia dĺžka náradia 290 mm. Rozsah zmršťovania Ø 3 – 16 mm.

Rozsah balenia:

1 vymeniteľná podložka 6 - 16 mm a 1 pár ochranných rukavíc.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné podložky č. 354440, základné upínače nástrojov č. 354225 – 354227.

Technický opis

Hĺbka	390 mm
Šírka	310 mm
Výkon	6,5 kW
Pripojenie	3×400V / 16A
Výška	640 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Zmršťovací prístroj

Príslušenstvo

Základné upínanie nástrojapre HSK Pre kuželovú stopku HSK 50

354226 50

Základné upínanie nástrojapre PSC Pre kuželovú stopku PSC 40

354227 40

Ochranné rukavice proti žiare, párTempDex 710 Veľkosť rukavíc 11

094630 11

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 50

354225 50

Základné upínanie nástrojapre HSK Pre kuželovú stopku HSK 40

354226 40

Základné upínanie nástrojapre PSC Pre kuželovú stopku PSC 30

354227 30

Základné upínanie nástrojapre HSK Pre kuželovú stopku HSK 32

354226 32

Výmenný objektív pre ISG-1000 pre Ø upnutie 3-6

354440 3-6

Základné upínanie nástrojapre PSC Pre kuželovú stopku PSC 50

354227 50

Ochranné rukavice proti žiare, párTempDex 710 Veľkosť rukavíc 9

094630 9

Výmenný objektív pre ISG-1000 pre Ø upnutie 6-16

354440 6-16

Základné upínanie nástrojapre HSK Pre kuželovú stopku HSK 63

354226 63

Základné upínanie nástrojapre PSC Pre kuželovú stopku PSC 63

354227 63

Základné upínanie nástrojapre HSK Pre kuželovú stopku HSK 80

354226 80

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 30

354225 30

354226 100

Základné upínanie nástrojapre HSK Pre kuželovú stopku
HSK 100

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK
40

354225 40