

Garant**Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, Počet kľúčov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 615610 13 |
| GTIN | 4062406221133 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Upozornenie:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.

Výhoda:

- **Skrutky sú uchytané na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------------|
| Rozměry cez steny | metrické |
| Počet klíčův | 13 |
| Nastavenie krúžku | 75 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | matne chrómované |
| Metrická sústava | áno |
| Palcová merná sústava | nie |
| Krúžok hlboko zalomený | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17 | 615600 16X17 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X32 | 615600 27X32 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 36X41 | 615600 36X41 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X23 | 615600 21X23 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11 | 615600 10X11 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9 | 615600 8X9 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13 | 615600 12X13 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15 | 615600 14X15 |
| Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22 | 615600 20X22 |
| | 615600 24X26 |

Obojstranný očkový klíč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 24X26

Obojstranný očkový klíč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7

615600 6X7

Obojstranný očkový klíč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19

615600 18X19

Obojstranný očkový klíč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 30X34

615600 30X34