


Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitálny dutinomer, Rozsah merania: 30-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	438965 30-50
GTIN	2050002040953
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.

Technický opis

Meracia sila	1,1 - 1,6 N
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	85 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
maximálna hrúbka drážky	7 mm

minimálna šírka drážky	1,2 mm
Rozsah merania	30 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Opakovateľnosť	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorný snímač

Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Adaptér rozhrania Typ A2	498954 A2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2