



### Automatická zvaračská maska s ventilátorom na ochranu dýchania 3M™ Speedglas™ G5-01-VC s Adflo™, Typ: START



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097917 START
GTIN	4062406270551
Trieda položky	040

#### Popis

##### Prevedenie:

Pohodlné zváranie s konštantnou ochranou dýchacích ciest a flexibilným videním s kombinovanou vysoko výkonnou zváracou maskou 3M™ Speedglas™ **G5-01** a **dýchacím respirátorovým systémom Adflo™**. Automatická zvaračská maska má **mechanizmus Flip-Up**, ktorý uľahčuje prepínanie medzi priehľadným ochranným sklom a zváracím filtrom bez toho, aby ste museli dať dole masku. To znamená, že ochrana dýchacích ciest zostáva na mieste aj počas prípravných a dokončovacích prác so zloženým filtrom a zároveň poskytuje dobrý a chránený výhľad na obrobok, napr. počas brúsenia. Nová technológia 3M™ Speedglas™ **Variable Colour Technology** umožňuje ešte lepšiu viditeľnosť a kontrolu zvarového kúpeľa. V tmavej úrovni si môžete vybrať medzi prirodzeným tónom, studeným tónom alebo teplým tónom. Nový systém vzduchových kanálov vám poskytuje tri možnosti individuálneho smeru prúdenia vzduchu, a to aj počas zvárania.

**Úrovne ochrany v tme:** 5, 8 - 14.

**Úroveň osvetlenia:** 3. S lítium-iónovým akumulátorom (životnosť 1 500 hodín).

**Zorné pole zváracieho filtra:** 73 × 109 mm.

##### Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

##### Rozsah balenia:

- 3M™ Speedglas™ vysoko výkonná zvaračská maska G5-01 s automatickým zváracím filtrom G5-01VC (č. 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High Altitude ventilačná jednotka č. 097900 (ochranný kryt vdychu Adflo™ High-Altitude, vzduchová hadica QRS (č. 097981), indikátor prietoku vzduchu,

predfilter (č. 097986), ochrana proti iskrám (č. 097984), filter pevných častíc (č. 097989), vysokokapacitná batéria (č. 097995), remeň a nabíjačka (č. 097996)).

- Súprava spotrebného materiálu (3 potné pásiky: mäkká bavlna, froté (č. 098004) a koža, 2 vnútorné predsadzovacie filtre (č. 098002), 4 vonkajšie štandardné predsadzovacie filtre (č. 097930), štít, pokrytie vzduchovej hadice, utesnenie tváre.
- Taška na uloženie.

### Technický opis

Klasifikácia podľa EN 379	1/1/1/2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Čas prepínania od tmavej až po jasnú	500 - 1300 ms
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,1 ms
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Zváračská maska

### Príslušenstvo

Automatický zváračský filter G5-01-VC Typ G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------