

**Priamočiara píla, Typ: GST160CE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 078200 GST160CE |
| GTIN | 3165140746250 |
| Trieda položky | 03B |

Popis**Prevedenie:**

Priamočiara píla Bosch s jednoduchou výmenou pílového kotúča bez použitia nástrojov vďaka systému Bosch SDS. Priamočiara píla v **tvare tyče**.

- **Vysoko presné vedenie pílového listu prostredníctvom dvojitého valčeka znižuje ohýbanie pílového listu – pre vynikajúcu presnosť rezu.**
- **Silný 800 W motor s Constant-Electronic ponúka výkonnostné rezervy aj v prípade tvrdých materiálov.**
- **Pripojiteľné LED pre jasné osvetlenie miesta rezu.**
- **Veľmi nízke vibrácie vďaka systému vyvažovania hmotnosti pre dokonalý plynulý chod.**

Rozsah balenia:

Vrátane 3x pílový list, odsávací adaptér, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX vložka.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Počet zdvihov | 800 - 3000 min ⁻¹ |
| maximálna hrúbka pílenia drevo | 160 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN | 7,5 m/s ² |
| Označenie výrobcu | GST160CE |

| | |
|--|--------------------------|
| Príkonn | 800 W |
| maximálna hrúbka pílenia Ocel' | 10 mm |
| Prestavenie skosenia | áno |
| Výmena nástrojov bez náradia | áno, systém SDS |
| vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly | 588400 – 588551 |
| Hmotnosť | 2,2 kg |
| Kyvadlový zdvih | 4-násobný |
| Zvláštnosť | výkonný, LED |
| Balenie | systémový kufor (L-Boxx) |
| Konštrukcia | tvar tyče |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Druh produktu | Píla |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318A | 588400 T318A |
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T127D | 588400 T127D |
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118B | 588400 T118B |
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AHM | 588400 T118AHM |
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AF | 588400 T118AF |
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318B | 588400 T318B |
| Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118A | 588400 T118A |