

## PRYOR

### Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 5mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085430 5
GTIN	5022044002951
Trieda položky	08W

#### Popis

##### Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

**Vysoko výkonné presné razidlo**, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

**Normálne písmo**; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

##### Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

##### Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

#### Technický opis

Hrúbka stopky	9,5
Výška písma	5 mm

Celková dĺžka	70 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

## Príslušenstvo

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/L	085431 5/L
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/X	085431 5/X
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/K	085431 5/K
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/T	085431 5/T
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/E	085431 5/E
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/G	085431 5/G
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/C	085431 5/C
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/R	085431 5/R
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/F	085431 5/F
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/N	085431 5/N
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/B	085431 5/B
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/J	085431 5/J
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/V	085431 5/V
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/H	085431 5/H

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/P	085431 5/P
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/U	085431 5/U
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/O	085431 5/O
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/Q	085431 5/Q
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/I	085431 5/I
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/Y	085431 5/Y
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/W	085431 5/W
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/A	085431 5/A
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/D	085431 5/D
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/S	085431 5/S
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/&	085431 5/&
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/Z	085431 5/Z
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 5/M	085431 5/M