

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940003 2000
GTIN	4062406279653
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Tieto skrinky sú ideálne na **skladovanie našich systémových kufrov**. Vhodné systémové kufre nájdete v katalógu rucného a meracieho náradia pod číslom 693330.

Technický opis

Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Šírka	500 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Hmotnosť	81 kg
Hĺbka	500 mm
Výška	2000 mm
Šírka v G	20
Počet políc	5
Úžitková výška	1845 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
	940640 125

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75

940640 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300

940640 300

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200

940640 200

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150

940640 150

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940560 40

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 2000

940501 2000

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940552 40