

Mitutoyo**Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412628 150
GTIN	4946368693941
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Elektronické posuvné meradlo s absolútnym elektrickým systémom a veľkým, dobre čitateľným displejom. Je odolné voči vode, oleju a prachu. Nízka spotreba energie poskytuje 18 000 hod. nepretržitého používania s jednou batériou (veľ. 300: 5 000 hod.). Prístroj sa pri používaní automaticky zapne a po cca 20 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Pripojovací kábel (skrútkovateľný) č. 497085.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 150 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Automatické odpojenie	áno
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Prevádzková doba	15000 h

Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Vysielač Typ S11E	498966 S11E

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Držiak hlbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120