

Mitutoyo

Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412628 200
GTIN	4946368694009
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Elektronické posuvné meradlo s absolútnym elektrickým systémom a veľkým, dobre čitateľným displejom. Je odolné voči vode, oleju a prachu. Nízka spotreba energie poskytuje 18 000 hod. nepretržitého používania s jednou batériou (veľ. 300: 5 000 hod.). Prístroj sa pri používaní automaticky zapne a po cca 20 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Pripojovací kábel (skrútkovateľný) č. 497085.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Prevádzková doba	15000 h
Rozsah merania	0 - 200 mm
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Automatické odpojenie	áno
Odčítanie	0,01 mm
Hĺbkomer dostupný	áno

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Kalibrácia	A1
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAKKPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Vysielač Typ S11E

498966 S11E

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ

498975