

**Garant**

**Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch, využitelná dĺžka hadice: 10m**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080078 10
GTIN	4062406284671
Trieda položky	01A

**Popis****Prevedenie:**

- **Bezpečnostný hadicový navijak s uzavretým plastovým krytom s vysokou odolnosťou proti rozbitiu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu.**
- **Systém vedenia hadice a riadeného zasúvania.**
- **Integrovaná stop lopta.**
- **PU hadica s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelovými prípojkami na stlačený vzduch, vhodná na vysoké prietoky.**
- **Otáčací nástenný držiak na umiestnenie na stenu a strop.**

Navíjač hadice na stlačený vzduch. Odolná hadica v jasnej **signálnej oranžovej** farbe. Zabezpečuje bezpečnú manipuláciu.

**Rozsah balenia:**

Vrátane bezpečnostnej spojky GARANT z ocele a vsuvky.

**Upozornenie:**

Príslušné bezpečnostné spojky nájdete pod číslami 080270 - 080272.

**Technický opis**

Farba puzdra	modrá
--------------	-------

Materiál krytu	Plast
využitelná dĺžka hadice	10 m
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Materiál hadice	Polyuretán
Pripojenie výstup	1/4 palec
Automatický prevíjač SCS	áno
Vnútorý Ø hadice	8 mm
Farba hadice	oranžová
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Hĺbka puzdra	190 mm
Puzdro Šírka	310 mm
Výška puzdra	406 mm
vhodné pre	Stlacený vzduch
Druh produktu	Navíjačka hadíc

## Príslušenstvo

Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/4	080271 1/4
Bezpečnostná spojkaHadicová prípojka Vnútorý Ø prípojky hadice (menovitá šírka) 11	080272 11
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 7	080081 7
Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/2	080271 1/2
Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2	080270 1/2
Bezpečnostná spojkaHadicová prípojka Vnútorý Ø prípojky hadice (menovitá šírka) 8	080272 8
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 11	080081 11
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 1	080081 1

Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 4	080081 4
Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/4	080270 1/4
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 13	080081 13
Bezpečnostná spojkaVnútorný závit Pripojovací vnútorný závit 3/8	080271 3/8
Náhradné diely pre navíjač hadíc Typ 15	080081 15
Bezpečnostná spojkaHadicová prípojka Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka) 13	080272 13
Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 3/8	080270 3/8