

PRYOR

Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085430 8
GTIN	5022044005174
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobnku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Hrúbka stopky	12,7
Výška písma	8 mm

Celková dĺžka	89 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/L	085431 8/L
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/M	085431 8/M
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/H	085431 8/H
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/Q	085431 8/Q
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/T	085431 8/T
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/K	085431 8/K
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/Y	085431 8/Y
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/W	085431 8/W
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/G	085431 8/G
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/&	085431 8/&
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/A	085431 8/A
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/P	085431 8/P
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 8/S	085431 8/S
	085431 8/O

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/O

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/B

085431 8/B

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/C

085431 8/C

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/E

085431 8/E

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/N

085431 8/N

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/Z

085431 8/Z

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/U

085431 8/U

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/I

085431 8/I

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/F

085431 8/F

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/J

085431 8/J

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/R

085431 8/R

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/X

085431 8/X

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/D

085431 8/D

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 8/V

085431 8/V