

PRYOR

Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085430 2
GTIN	5022044001206
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobnku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Hrúbka stopky	6,35
Výška písma	2 mm

Celková dĺžka	63,5 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/Q	085431 2/Q
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/Y	085431 2/Y
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/A	085431 2/A
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/N	085431 2/N
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/&	085431 2/&
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/X	085431 2/X
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/H	085431 2/H
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/I	085431 2/I
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/R	085431 2/R
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/K	085431 2/K
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/M	085431 2/M
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/S	085431 2/S
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/F	085431 2/F
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/U	085431 2/U

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/P	085431 2/P
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/T	085431 2/T
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/W	085431 2/W
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/L	085431 2/L
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/J	085431 2/J
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/D	085431 2/D
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/V	085431 2/V
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/G	085431 2/G
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/O	085431 2/O
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/C	085431 2/C
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/B	085431 2/B
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/Z	085431 2/Z
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 2/E	085431 2/E