



## Súprava VDE Kraftform Kompakt Turbo, Počet dielov: 16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667255 16
GTIN	4013288214638
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Až **štvornásobná rýchlosť skrutkovania** vďaka planetovému prevodu **integrovanému v rukoväti, ktorý možno zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla**. Vypnutie sa odporúča pri jemnom nastavení a konečnom dotiahnutí alebo uvoľnení skrutky s vysokým krútiacim momentom (do 14 Nm). Rukoväť Kraftform so 154 mm dlhými **vymeniteľnými čepeľami, plne izolovaná do 1000 V** podľa **DIN EN 60900/VDE 06082-201**.

Dodávané v pevnom textilnom skladacom vrecku so suchým zipsom.

#### Výhoda:

- **Výkonné skrutkovanie koncov a jednoduché jemné nastavenie.**
- **Znásobuje rýchlosť skrutkovania čisto mechanicky (bez akumulátora).**
- **Robustná, bezúdržbová prevodovka z ocele.**

#### Obsah:

Čepele s drážkou: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Čepele pre Phillips: PH1 a PH2

Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2

Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)

Čepele pre Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Silná rukoväť pre výmenné čepele Č. 667411: Veľ. 1

Rukoväť Kraftform Turbo: 1 kus

### Technický opis

Počet skrutkovačov	16
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668700 2
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Zvierací držiak na nástroje na upevnenie na stenu Typ S	667077 S
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668700 1
Rukoväť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1	667411 1