



Kapovacia a pokosová píla BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové skracovacie a pokosové píly.

- **Vynikajúca rezná kapacita s veľkou hĺbkou rezu 70 mm.**
- **Najlepšia mobilita vďaka nízkej hmotnosti a vynikajúcej ergonómii.**
- **Používateľské rozhranie pre nastavenie rýchlosti.**
- **Výmena pílového listu bez použitia náradia.**

Akumulátorové skracovacie a pokosové píly.

- **Maximálny rezný výkon vďaka novej technológii BITURBO.**
- **Mimoriadna rezná kapacita s najväčšou reznou hĺbkou svojej triedy 70 mm.**
- **Najlepšia mobilita vďaka nízkej hmotnosti a vynikajúcej ergonómii.**

Rozsah balenia:

Pílový list Ø 216 mm, pridržiavač, SDS matica, GCY 42 Bluetooth modul. Vrátane Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2, pílový list Ø 216 mm, vrecko na prach, aretácia pílového listu SDS, vkladacia doska, kartón.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky	4600 min ⁻¹
maximálny uhol sklonu vľavo	45 Stupeň
maximálny uhol skosenia vpravo	47 Stupeň

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	14,7 kg
maximálny uhol sklonu vpravo	0 Stupeň
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Označenie výrobcu	GCM 18V-216
Ø pílového kotúča	216 mm
maximálny uhol skosenia vľavo	47 Stupeň
maximálna hĺbka rezu 90°	70 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Kapacita akumulátora	8 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Kartón
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073853 B18
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073858 C18
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073856 C18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Základná súprava akumulátorovProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073863 C18
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073857 C18
	073865 C18

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie,
napätie batérie C18

Transportný a pracovný stôl GTA 2600 Typ GTA2600

078241 GTA2600

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie,
napätie batérie C18

073867 C18