

**Garant****Štvorhranný nástrčný nástroj, Typ hnací štvorhran: 1-3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 657698 1-3/8  |
| GTIN             | 4062406278380 |
| Trieda položky   | 61E           |

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

**Štvorhranný nástrčný nástroj.****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

## Technický opis

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Šírka b                                   | 23 mm                        |
| Vkladacia stopka                          | 9×12 mm                      |
| Dlhodobá zaťažiteľnosť                    | 135 Nm                       |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm                      |
| Pohonný štvorhran                         | 3/8 palec                    |
| Výška h                                   | 15 mm                        |
| Vymeniteľné nástroje                      | nástrčný nástroj             |
| Materiál                                  | Chróm-vanadiová oceľ         |
| Druh produktu                             | Štvorhranný nástrčný nástroj |