



Uhlová brúska Akumulátor, Typ: M18FHSAG55



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Akumulátorová uhlová brúska Milwaukee:

- **bezkefkový motor s dlhou životnosťou, aretácia vretena, rýchle prestavenie ochranného krytu.**
- **Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC pre výmenu kotúčov bez náradia.**

Akumulátorová uhlová brúska M18™-HIGH-OUTPUT™-125 s dostatočnou silou pre hrubovanie a až 145 rezov v elektrickej rúre 50 mm s nabíjačkou akumulátora (5,5 Ah). Brzda RAPIDSTOP™ zastaví kotúč za menej ako 2,5 sekundy.

Rozsah balenia:

Vrátane sád akumulátorov 2x M18 HB5.5, M12-18 FC nabíjačka, HD Box.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Hmotnosť	3,4 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
maximálne vibrácie podľa EN	3,4 m/s ²
Blokovanie opätovného nábehu	áno

maximálna hĺbka separácie	33 mm
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálne otáčky	9000 min ⁻¹
Označenie výrobcu	M18FHSAG125XB-552X
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Ochrana pred prepätím	áno
Spínač mŕtveho muža	nie
Pozvoľný štart	áno
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Séria	FUEL
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
	073831 M18HNRG8

Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ
M18HNRG8

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3

073808 MHB3

Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ
akumulátora M18HNRG3

073826 M18HNRG3