



Súprava otvorených/očkových račňových kľúčov, v držiaku prepínateľné 15° zalomené, Počet kľúčov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614915 10
GTIN	3662424068416
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Zápusťkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čelusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje sklznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

1 kľúč C. 614905: Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Rozmer cez steny	8 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Rozmer cez steny	10 mm

Rozmer cez steny	11 mm
Rozmer cez steny	12 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Počet klúčov	10
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Balenie	Plastový držiak
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový klúč

Príslušenstvo

Otvorený / očkový klúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 16	614905 16
Otvorený / očkový klúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 10	614905 10
Otvorený / očkový klúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 11	614905 11
Otvorený / očkový klúč s račnouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 17	614905 17
	614905 8

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 8

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 14

614905 14

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 19

614905 19

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 18

614905 18

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 13

614905 13

Otvorený / očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené
Rozmer cez steny 12

614905 12