

Garant GRIDLINE

Súprava vložiek, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 50/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950310 50/2
GTIN	4062406285906
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorňa strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 3 × Vel. 6×8/3; 6 × Vel. 6×6/3; 1 × Vel. 2×8/1; 2 × Vel. 2×6/1

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 3 × Vel. B

Technický opis

vhodné pre výšku čela zásuvky	50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20

vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
Materiál	Plast
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Organizér Výška	25 mm
vhodné od výšky čela zásuvky	≥ 50 mm
Šírka v G	20
Výška	25 mm
Šírka	500 mm
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	1,05 kg
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Príslušenstvo

Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1
Žlaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ B	951275 B
Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1
Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3