

Garant GRIDLINE

**Súprava vložiek, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 50/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950310 50/5
GTIN	4062406286538
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorňa strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 20 × 20 G.

**Obsah:**

Organizéry 1K C. 951415: 4 × Vel. 6×6/4; 2 × Vel. 6×8/4; 2 × Vel. 6×6/3; 1 × Vel. 6×8/3; 2 × Vel. 2×6/1; 1 × Vel. 2×8/1

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 2 × Vel. C; 2 × Vel. B

**Technický opis**

vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
vhodné pre výšku čela zásuvky	50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm

vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
Materiál	Plast
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
Organizér Výška	25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
vhodné od výšky čela zásuvky	≥ 50 mm
Výška	25 mm
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	20
Šírka	500 mm
Hmotnosť	1,132 kg
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

## Príslušenstvo

Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ C	951275 C
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/4	951415 6X8/4
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ B	951275 B
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1