

Garant GRIDLINE

Súprava vložiek, 46×24G, Výška čela zásuviek / typ: 50/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950610 50/2
GTIN	4062406286583
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútoraná strana zásobníkov má drážky na delenie pomocou rozdeľovačov. Deliacci materiál vyplní celú zásuvku 46 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 46 × 24 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 9 × Vel. 6×8/4; 9 × Vel. 6×8/3; 3 × Vel. 6×8/2; 6 × Vel. 2×8/1

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 4 × Vel. C; 3 × Vel. B; 1 × Vel. A

Technický opis

vhodné pre výšku čela zásuvky	50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24

Organizér Výška	25 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	1150 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	46
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
Materiál	Plast
vhodné od výšky čela zásuvky	≥ 50 mm
Hĺbka v G	24
Hĺbka	600 mm
Výška	25 mm
Šírka	1150 mm
Šírka v G	46
Hmotnosť	2,901 kg
Atribút Názov produktu	46×24G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Príslušenstvo

Žľaby výška 25 mm 1K Šírka×hĺbka v G / Typ 6X8/2	951415 6X8/2
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ A	951275 A
Žľaby výška 25 mm 1K Šírka×hĺbka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ B	951275 B
Žľaby výška 25 mm 1K Šírka×hĺbka v G / Typ 6X8/4	951415 6X8/4
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ C	951275 C
Žľaby výška 25 mm 1K Šírka×hĺbka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1