

HOLEX**Súprava na rezanie závitov so súpravami závitníkov 3-dielnymi, Pre metrický závit: M3-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145117 M3-20
GTIN	4062406301521
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Všetko náradie bude počas prepravy bezpečne uložené vo vlastnom držiaku a budete ho mať ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

- 1 súprava závitníkov 3-dielna Č. 130250: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 závitové ocko C. 140330: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1.1/2; 3
- 1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
- 1 závitová šablóna C. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovac C. 664300: Veľ. 3×60
- 1 držiak nástrojov s racnou c. 148701: Veľ. 85; 110

Technický opis

pre metrické závit	M3 - M20
Výška	63 mm

Dĺžka	532 mm
Šírka	256 mm
Druh závitů	M
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očká

Príslušenstvo

Závitové očká6g M M14	140330 M14
Ručné závitníky sada M M6	130200 M6
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 25X9	149310 25X9
Ručné závitníky sada M M5	130200 M5
Ručné závitníky sada M M18	130200 M18
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Závitové očká6g M M3	140330 M3
Závitové očká6g M M12	140330 M12
Ručné závitníky sada M M10	130200 M10
Ručné závitníky sada M M14	130200 M14
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 20X7	149310 20X7
Ručné závitníky sada M M16	130200 M16
Závitové očká6g M M18	140330 M18
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 30X11	149310 30X11
Ručné závitníky sada M M20	130200 M20
Závitové očká6g M M6	140330 M6
Závitové očká6g M M4	140330 M4
Ručné závitníky sada M M8	130200 M8
Ručné závitníky sada M M12	130200 M12

Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 38X14	149310 38X14
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W
Ručné závitníky sada M M3	130200 M3
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 20X5	149310 20X5
Závitové očka6g M M20	140330 M20
Držiak nástrojov s račňou Celková dĺžka 110	148700 110
Závitové očka6g M M16	140330 M16
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 45X18	149310 45X18
Závitové očka6g M M5	140330 M5
Držiak nástrojov s račňou Celková dĺžka 85	148700 85
Závitové očka6g M M8	140330 M8
Vratidlo, nastaviteľné Typ 3	148410 3
Závitové očka6g M M10	140330 M10
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-20	145610 M3-20