

Garant

Súprava na rezanie závitov so súpravami závitníkov 3-dielnymi, Pre metrický závit: M3-20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Všetko náradie bude počas prepravy bezpečne uložené vo vlastnom držiaku a budete ho mať ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

- 1 súprava závitníkov 3-dielna C. 130150: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 závitové ocko C. 140300: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1.1/2; 3
- 1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18
- 1 závitová šablóna C. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovac C. 664300: Veľ. 3x60
- 1 držiak nástrojov s racnou c. 148701: Veľ. 85; 110

Technický opis

pre metrické závit	M3 - M20
Dĺžka	602 mm

Výška	63 mm
Šírka	480 mm
Druh závitů	M
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očka

Príslušenstvo

Ručné závitníky sada M M5	130150 M5
Závitové očka6g M M10	140300 M10
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X7	149310 20X7
Ručné závitníky sada M M4	130150 M4
Závitové očka6g M M14	140300 M14
Ručné závitníky sada M M20	130150 M20
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X5	149310 20X5
Závitové očka6g M M18	140300 M18
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W
Ručné závitníky sada M M14	130150 M14
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Vratidlo, nastaviteľné Typ 3	148410 3
Závitové očka6g M M5	140300 M5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 45X18	149310 45X18
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 38X14	149310 38X14
Držiak nástrojov s račnou Celková dĺžka 110	148700 110
Závitové očka6g M M3	140300 M3
Ručné závitníky sada M M3	130150 M3

Držiak nástrojov s račňou Celková dĺžka 85	148700 85
Ručné závitníky sada M M16	130150 M16
Závitové očká6g M M6	140300 M6
Závitové očká6g M M16	140300 M16
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 25X9	149310 25X9
Ručné závitníky sada M M8	130150 M8
Závitové očká6g M M20	140300 M20
Závitové očká6g M M8	140300 M8
Ručné závitníky sada M M12	130150 M12
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 30X11	149310 30X11
Ručné závitníky sada M M18	130150 M18
Závitové očká6g M M4	140300 M4
Ručné závitníky sada M M6	130150 M6
Závitové očká6g M M12	140300 M12
Ručné závitníky sada M M10	130150 M10
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-20	145605 M3-20