

**Garant****Súprava na rezanie jemných závitov v plechovej kazete, pre metrický jemný závit: MF3-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145807 MF3-20
GTIN	4062406301545
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilná plechová kazeta** s úchytom a 2 zámkami. Každý nástroj je s ohľadom na prepravu bezpečne uložený vo vlastnom držiaku a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

**Obsah:**

1 súprava rucných závitníkov C. 130470: Veľ. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;  
1 závitové ocko C. 141050: Veľ. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;  
1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1; 3  
1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

**Technický opis**

Druh závitů	MF
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očká

## Príslušenstvo

Ručné závitníky sada MF 16X1,5	130470 16X1,5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 30X11	149310 30X11
Vratidlo, nastaviteľné Typ 3	148410 3
Ručné závitníky sada MF 20X1,5	130470 20X1,5
Ručné závitníky sada MF 4X0,5	130470 4X0,5
Závitové očkaHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 38X10	149310 38X10
Závitové očkaHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 20X7	149310 20X7
Ručné závitníky sada MF 6X0,75	130470 6X0,75
Závitové očkaHSS MF 10X1	141050 10X1
Ručné závitníky sada MF 12X1,5	130470 12X1,5
Závitové očkaHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
Závitové očkaHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 25X9	149310 25X9
Ručné závitníky sada MF 8X1	130470 8X1
Závitové očkaHSS MF 8X1	141050 8X1
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Ručné závitníky sada MF 3X0,35	130470 3X0,35
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie jemných závitov pre metrický jemný závit MF3-20	145815 MF3-20
Ručné závitníky sada MF 14X1,5	130470 14X1,5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 45X14	149310 45X14
Závitové očkaHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5

Závitové očkáHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
Ručné závitníky sada MF 5X0,5	130470 5X0,5
Závitové očkáHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
Ručné závitníky sada MF 18X1,5	130470 18X1,5
Ručné závitníky sada MF 10X1	130470 10X1
Závitové očkáHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W