

PRYOR**Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085430 3
GTIN	5022044002081
Trieda položky	08W

Popis**Prevedenie:**

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobnku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Celková dĺžka	63,5 mm
Hrúbka stopky	6,35

Výška písma	3 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/G	085431 3/G
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/C	085431 3/C
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/O	085431 3/O
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/E	085431 3/E
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/A	085431 3/A
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/H	085431 3/H
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/B	085431 3/B
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/W	085431 3/W
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/N	085431 3/N
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/I	085431 3/I
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/X	085431 3/X
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/S	085431 3/S
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/J	085431 3/J
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/D	085431 3/D

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/M	085431 3/M
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/Y	085431 3/Y
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/Z	085431 3/Z
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/R	085431 3/R
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/U	085431 3/U
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/V	085431 3/V
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/K	085431 3/K
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/T	085431 3/T
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/P	085431 3/P
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/L	085431 3/L
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/F	085431 3/F
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/Q	085431 3/Q
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 3/&	085431 3/&