

Elektrikárska súprava, plne izolovaná, Počet nástrojov: 12**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954586 12
GTIN	2050002042001
Trieda položky	91A

Popis**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954586: 1 ks
WERA Elektriker skrutkovač pre drážku č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ks
Skúšacka napätia c. 665050 vel. 3: 1 ks
Skrutkovač pre skrutky Phillips WERA, c. 668600 vel. 1; 2: 1 ks
Kombinované kliešte plne izolované GARANT c. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné plne izolované GARANT c. 713310 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka plne izolovaná GARANT c. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací nôž č. 728010 vel. 8 – 28: 1 ks
Odizolovacie kliešte GARANT c. 728613 vel. 6: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka	300 mm
Počet nástrojov	12
Šírka v G	12
Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	1,622 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	12×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725310 160
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5
Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713310 200
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Jednopolová fázová skúškačka Šírka čepele 3	665050 3
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1
Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE Celková dĺžka 180	701710 180
Odizolovací nôž s hákovou čepeľou pre Ø káblov 8-28	728010 8-28
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954586	952001 954586
Odizolovacie kliešte pre prierez vodiča 6	728613 6