

**Garant****System mikromazania, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130100 S
GTIN	4045197275905
Trieda položky	11F

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilné puzdro z VA s 3-komorovým tlakovým systémom** na presné dávkovanie.

**Výhoda:**

- **Najjednoduchšia manipulácia.**
- **Žiadne komplikované a nepresné ručné mazanie.**
- **Spôľahlivosť procesu a dlhšia životnosť.**

**Použitie:**

**V obrábacom centre** sa môže používať horizontálne aj vertikálne. Na všetky oleje na rezanie závitov s viskozitou do 570 mm<sup>2</sup>/s (pozri č. 084210 a 084220). Olej je presne mechanicko-hydraulicky rozvádzaný po stene otvoru pod závit. Optimálne použitie najmenších **množstiev oleja** pomocou **systemu mikromazania** zabraňuje negatívne vplyvu na konzistenciu emulzie. Ušetrí tak oveľa drahšiu prestavbu na emulziu s vysokým podielom tuku, ktorý je potrebný na procesne spoľahlivé rezanie závitov.

**Rozsah balenia:**

System mikromazania , hlavný valec typ S, po jednej tryske typ DL a GL, vstrekovacia tryska.

**Upozornenie:**

- **Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete v zozname náhradných dielov.**

**Technický opis**

Dĺžka puždra s dýzou L <sub>2</sub>	100 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	150 mm
Druh produktu	System mikromazania

## Príslušenstvo

Vysoko účinný rezný olej hustý, bez obsahu chlóruDAR 50 Visco Obsah 5	084220 5
Nadstavbový krúžok pre mikro rozdeľovač DL Typ M30	130104 M30
Spätný ventil Typ RSV	130105 RSV
System mikromazania – náhradné diely/príslušenstvo Typ DL	130102 DL
Nadstavbový krúžok pre mikro rozdeľovač DL Typ M20	130104 M20
Hlavný valec krátke prevedenie Typ XL	130103 XL
Vysoko účinný rezný olej, bez obsahu chlóruAlpha 93 Obsah 5	084210 5
Hlavný valec krátke prevedenie Typ S	130103 S
Vysoko účinný rezný olej hustý, bez obsahu chlóruDAR 50 Visco Obsah 20	084220 20
System mikromazania – náhradné diely/príslušenstvo Typ GL	130102 GL
Vysoko účinný rezný olej, bez obsahu chlóruAlpha 93 Obsah 20	084210 20