

Garant GRIDLINE

Organizér, 26×20G, Výška čela zásuviek / typ: 50/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950360 50/3
GTIN	4062406388812
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorňa strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 26 × 20 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 4 × Vel. 6×6/4; 2 × Vel. 6×8/4; 4 × Vel. 6×6/2; 2 × Vel. 6×8/2; 2 × Vel. 2×6/1; 1 × Vel. 2×8/1

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 2 × Vel. A; 3 × Vel. C

Technický opis

vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
Materiál	Plast
vhodné pre výšku čela zásuvky	50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm

vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Organizér Výška	25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	650 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	26
vhodné od výšky čela zásuvky	≥ 50 mm
Šírka	650 mm
Výška	25 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	1,43 kg
Atribút Názov produktu	26×20G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Príslušenstvo

Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/4	951415 6X8/4
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/2	951415 6X8/2
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ A	951275 A
Žľaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ C	951275 C
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/2	951415 6X6/2
Žľaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1