

HOLEX**Súprava na rezanie závitov so súpravami závitníkov 3-dielnymi, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Všetko náradie bude počas prepravy bezpečne uložené vo vlastnom držiaku a budete ho mať ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

- 1 súprava závitníkov 3-dielna Č. 130250: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 závitové ocko C. 140330: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 špirálový vrták C. 114031: Veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 prestaviteľné vratidlo C. 148410: Veľ. 1; 2
- 1 držiak nástrojov s racnou c. 148701: Veľ. 85
- 1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 závitová šablóna C. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovac C. 664300: Veľ. 3×60

Technický opis

pre metrické závit

M3 – M12

Výška	55 mm
Dĺžka	416 mm
Šírka	221 mm
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očká

Príslušenstvo

Závitové očká6g M M8	140330 M8
Ručné závitníky sada M M5	130200 M5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8	114030 8
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 30X11	149310 30X11
Závitové očká6g M M4	140330 M4
Vratidlo, nastaviteľné Typ 2	148410 2
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X7	149310 20X7
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,3	114030 3,3
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114030 5
Ručné závitníky sada M M6	130200 M6
Závitové očká6g M M10	140330 M10
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10,2	114030 10,2
Závitové očká6g M M12	140330 M12
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114030 8,5
Závitové očká6g M M5	140330 M5

Ručné závitníky sada M M12	130150 M12
Závitové očka6g M M6	140330 M6
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W
Ručné závitníky sada M M8	130200 M8
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114030 2,5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 38X14	149310 38X14
Držiak nástrojov s račňou Celková dĺžka 85	148700 85
Ručné závitníky sada M M10	130200 M10
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 25X9	149310 25X9
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X5	149310 20X5
Ručné závitníky sada M M3	130200 M3
Ručné závitníky sada M M12	130200 M12
Závitové očka6g M M3	140330 M3
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,2	114030 4,2
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6	114030 6
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,8	114030 6,8
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-12	145610 M3-12