

**Garant****Zmršťovací prístroj, Typ: SET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	354210 SET
GTIN	4045197812711
Trieda položky	30W

**Popis****Prevedenie:**

Zmršťovací prístroj s integrovaným chladením vzduchom v mieste zmršťovania.

Maximálna zmršťiteľná dĺžka nástroja 500 mm.

Odkladacia plocha pre výmenné kotúče.

Zmršťovací prístroj GARANT SU1. Jedinečný dizajn – modulárny – jednoduché používanie – všetko na správnom mieste.

**Použitie:**

- **Na chladenie vzduchom v závislosti na kontúrach.**
- **Na tepelné upínanie / uvoľňovanie stopiek z TK a HSS.**
- **Rozsah upínania Ø 3 – 32 mm.**

**Rozsah balenia:**

**Súprava obsahuje:** Zmršťovací prístroj č. 354210\_SU1, 4 výmenné kotúče Ø 3 – 32 mm č. 354240; upínací krúžok, 1 pár rukavíc s tepelnou ochranou, chladiacu jednotku s aktívnym chladičom č. 354215 CU1, 5 chladiacich vložiek Ø 6 – 32 mm č. 354260.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vhodný podstavec č. 354291, náhradné výmenné kotúče č. 354240, **základné upínače nástrojov č. 354225 – 354227**, chladiaci adaptér na vzduchové chladenie č. 354235 – 354236, chladiace vložky č. 354260 – 354279 v zozname náhradných dielov.

**Technický opis**

Hmotnosť	84 kg
Hĺbka	533 mm
Šírka	1130 mm
Výška	986 mm
Séria	SU1
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Zmršťovací prístroj

## Príslušenstvo

Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 3	354268 3
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 14-16	354260 14-16
Ochranné rukavice proti žiare, pár Veľkosť rukavíc 8	094645 8
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 3-5	354265 3-5
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 4	354268 4
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 10-12	354265 10-12
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 18-20	354260 18-20
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 5	354268 5
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 3-5	354260 3-5
Stôl pre zmršťovací prístroj Šírka 1500	354291 1500
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 10-12	354260 10-12
Chladiaca vložka polotovár	354279
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 25-32	354260 25-32
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 6-8	354265 6-8
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 10	354268 10
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 8	354268 8
Chladiaca vložka4,5° pre upínací Ø D1 6-8	354260 6-8
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 6	354268 6
Chladiaca vložka3° pre upínací Ø D1 12	354268 12

Zmršťovací přístroj Typ SU1

354210 SU1

Chladiaca jednotka Typ CU1

354215 CU1