

PRYOR

Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085430 4
GTIN	5022044002524
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Celková dĺžka	70 mm
Hrúbka stopky	9,5

Výška písma	4 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/W	085431 4/W
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/E	085431 4/E
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/L	085431 4/L
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/U	085431 4/U
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/D	085431 4/D
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/A	085431 4/A
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/M	085431 4/M
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/H	085431 4/H
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/P	085431 4/P
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/Y	085431 4/Y
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/V	085431 4/V
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/N	085431 4/N
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/G	085431 4/G
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/B	085431 4/B

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/Z	085431 4/Z
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/&	085431 4/&
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/I	085431 4/I
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/F	085431 4/F
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/X	085431 4/X
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/O	085431 4/O
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/K	085431 4/K
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/R	085431 4/R
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/Q	085431 4/Q
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/S	085431 4/S
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/T	085431 4/T
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/C	085431 4/C
Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 4/J	085431 4/J