

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitálny dutinomer s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania: 70-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 438979 70-100 |
| GTIN | 2050002053212 |
| Trieda položky | 46Q |

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------|
| maximálna hrúbka drážky | 8,5 mm |
| Meracia sila | 1,3 - 1,8 N |
| minimálna šírka drážky | 2,5 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Rozsah merania | 70 - 100 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001 mm |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,005 mm |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,01 mm |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,002 mm |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,05 mm |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,02 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) | 127 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,04 mm |
| Počet obsiahnutých batérií | 2 |
| Opakovateľnosť | 0,02 mm |
| Ø dotykovej guľôčky HM | 2 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika | digitálna |
| Kalibrácia | C7 |
| Druh produktu | Vnútorňý snímač |

Služby

| | |
|---|----------|
| KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S | 023450 S |
| Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S | 023460 S |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------|
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
|--|--------|

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ

498965