



Akumulátorová mečová píla, Typ: M18FSZ



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová šabľová píla Milwaukee pre práce na ťažko prístupných miestach.

- **Elektronika na plynulé riadenie počtu zdvihov a ochranu proti preťaženiu.**
- **Rýchlovýmenný systém listu píly FIXTEC bez použitia náradia.**

Akumulátorová mečová píla.

- **Nová generácia bezkefového motora POWERSTATE™ pre väčšiu efektívnosť.**
- **Patentovaná ochrana spojky bráni kopnutiu strojového zariadenia pri zablokovaní pílového listu.**
- **Ovládateľný pozvoľný štart pre maximálnu kontrolu a rýchlosť.**
- **System FIXTEC na rýchlu výmenu pílových listov bez použitia nástroja.**
- **Sklápacia a nastaviteľná pílová zarážka umožní optimalizáciu rezacej polohy.**

Rozsah balenia:

Variant v HD Boxe **bez akumulátora, bez nabíjačky.**

Upozornenie:

Pílové listy nájdete od č. 588600.

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod Č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Počet zdvihov	0 - 3000 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Dĺžka zdvihu	32 mm
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	5 Ah
Hmotnosť	8 kg
Označenie výrobcu	M18 FSZ
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zvláštnosť	FIXTEC, LED
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálne vibrácie podľa EN	9,9 m/s ²
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8

Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ
M18HNRG12

073833 M18HNRG12

Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5

073839 M18NRG5