



## Uhlová brúska GWX bez akumulátora, Typ: 18V15SC



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Trieda položky	03C

### Popis

#### Prevedenie:

- **Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.**
- **Ďalší kľúč už nie je potrebný.**
- **Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.**
- **Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.**
- **Spoločiteľné: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.**
- **Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.**

#### Akumulátorová uhlová brúska s technológiou BITURBO Brushless s X-Lock.

- **S rovnakou intenzitou výkonu ako káblové zariadenie s 1000 až 1800 W.**
- **Zabezpečí rýchlejšie odpojenie a väčší úber kovu ako s doterajšími akumulátorovými brúskami.**
- **Zvýšená bezpečnosť pomocou inteligentného brzdného systému, KickBack a Drop Control.**
- **Výber jednotlivých stupňov rýchlosti s ovládacím panelom a Bluetooth Connectivity.**

#### Rozsah balenia:

**Bez akumulátora a nabíjačky.** Vrátane prídavnej rukoväti Vibration-Control, ochranného krytu, modulu Connectivity, L-BOXX 136.

#### Upozornenie:

Vhodný akumulátor ProCORE 18 V a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073857 veľ. C18 a č. 073865 veľ. C18

## Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Upínač nástrojov	Systém X-LOCK
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Hmotnosť	2 kg
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	GWX 18V-15 SC
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Rozsah otáčok	3400 - 9800 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Zvláštnosť	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Séria	Systém X-LOCK
Druh produktu	Uhlová brúska

## Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Základná súprava akumulátorovProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073865 C18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV

Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie  
batérie C18

---

073857 C18