

Garant GRIDLINE

Organizér, 36×14G, Výška čela zásuviek / typ: 50/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 950197 50/2 |
| GTIN | 4062406573553 |
| Trieda položky | 9GB |

Popis**Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorňa strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 14 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 36 × 14 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 6 × Vel. 6×8/3 ; 6 × Vel. 6×6/3

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 4 × Vel. B

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Organizér Výška | 25 mm |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 900 mm |
| Materiál | Plast |
| vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 14 |
| vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 36 |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 350 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×14 |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 50 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 75 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 100 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 125 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 150 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 200 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 250 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 300 mm |
| vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 50 mm |
| Šírka | 900 mm |
| Hĺbka | 350 mm |
| Šírka v G | 36 |
| Hĺbka v G | 14 |
| Výška | 25 mm |
| Hmotnosť | 1,31 kg |
| Atribút Názov produktu | 36x14G |
| Druh produktu | Organizér do zásuvky |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Žlaby – zásuvné deliace doštičky10-dielna súprava Typ B | 951275 B |
| Žlaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/3 | 951415 6X6/3 |
| Žlaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/3 | 951415 6X8/3 |